


E 106

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



- Ausgestattet mit 10 Federhaken á 175 mm Höhe & 16 á 105 mm Höhe
- Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 60 mm

EAN: 4002511115675 / Materialnummer: 03808310 / Alte Materialnummer: 69510601D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•

Gerätezugehörigkeit

G 7825

PG 8527

PG 8535

PG 8536

PLW 8636 [IPC]

PLW 8636 [LAB / LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 6011

PLW 6111

PLW 7111

PLW 7111 [IPC]

PLW 8505

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Bechergläser

Einsatz/Modul für Weithalsgläser

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

Aufbereitung von Messzylindern

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl

0

Spannung in V

0-0

Frequenz in Hz

0-0

Gesamtanschluss in kW

0,00-0,00

Absicherung in A

0-0

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

180

Außenmaß, Nettobreite in mm

195


Außenmaß, Nettotiefe in mm

186

E 106

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



EAN: 4002511115675 / Materialnummer: 03808310 / Alte Materialnummer: 69510601D

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	205
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,93
Bruttogewicht in kg	1,42